

**Šroub s okem, Závít Ø: M20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086472 M20
GTIN	2050001741783
Třída artiklu	08Y

**Popis****Provedení:**

Vysokopevnostní šrouby s okem / matice s okem, červeně lakované.

**Upozornění:**

Šrouby a matice s oky nezatěžujte v úhlu 90° k ose šroubování!

**SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.**

**Technický popis**

Celková délka matice E	20 mm
Celková výška F	90 mm
Ø C nákrůžku uložení	50 mm
Vnitřní Ø A kroužku	50 mm
Hmotnost	0,86 kg
Vnější Ø B kroužku	90 mm
Závít Ø	M20

Délka závitu	30 mm
Rozměr D	20 mm
Nosnost WLL SF 4:1	6 t
Druh produktu	Šroub s okem