



Pneumatický rázový utahovák, Typ: 9013MTT



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079192 9013MTT
GTIN	4000896258062
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Rázový utahovák s vysoce výkonným kladivem s dvojitým příklepem. Maximální uvolňovací moment 1890 Nm. Provoz pevných šroubových spojů ve stísněných prostorech s nízkým pracovním zatížením v každodenním provozu

- **Maximální povolovací moment: 1890 Nm.**
- **Vedení odpadního vzduchu protéká rukojetí směrem dolů.**
- **Nízké vibrace.**
- **Snadná obsluha.**
- **Nížší pracovní zátěž díky nízké hmotnosti a příručním rozměrům.**
- **Dlouhá životnost a vysoká účinnost v průmyslovém prostředí a v automobilovém průmyslu.**
- **Kompaktní design optimalizovaný k práci ve stísněných prostorech.**
- **Rázový utahovák 20 mm (3/4 palce ve velikosti pouzdra 12,5 mm (1/2 palce).**
- **Technologie HAZET Twin Turbo – vysoké krouticí momenty v kompaktním provedení.**
- **Maximální točivý moment zajišťuje 8lamelový pneumatický motor s rázovým výkonem o 25 % vyšším.**

Technický popis

Technický list

Hmotnost	1,7 kg
Maximální vibrace dle EN	11,39 m/s ²
Pravý / levý chod	ano
Maximální počet otáček	8000 min ⁻¹
Pracovní hluk	99,3 dB(A)
Zdroj energie	Provoz na stlačený vzduch
Maximální vylamovací moment	1890 Nm
Rozsah utahovacích momentů	900 Nm
Maximální utahovací moment	1300 Nm
Maximální spotřeba vzduchu	150 l/min
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
Připojovací závit	NPT
Provozní tlak	6,3 bar
Hnací profil upínače nástrojů	Čtyřhran
Rozměry upínače nástrojů	3/4 palec
Druh produktu	Šroubovák