

**Garant****Vyvrtávací vložka vnitřní pravá, L1 = 26 mm, Ø Dmin: 5,2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270218 5,2
GTIN	4045197466181
Třída artiklu	21I

**Popis****Použití:**

Pro držáky břitů č. 270200 – 270204.

**Technický popis**

Maximální hloubka řezu $t_{max}$	0,5 mm
Ø stopky d	5 mm
Vzdálenost hrotu od kraje $L_3$	2,45 mm
Minimální Ø $D_{min}$	5,2 mm
Rádus R	0,2 mm
Posuv f v INOXu < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/ot.
Posuv f v oceli < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,028 mm/ot.
Posuv f v INOXu > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/ot.
Délka vyložení $L_1$	26 mm
Atribut názvu produktu	$L_1 = 26$ mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

**Údaje o uživateli**

	Použití	$V_c$	Kód ISO
--	---------	-------	---------

Hliník, plasty	omezené použití	250 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	200 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	200 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	30 m/min	S
GG(G)	vhodný	90 m/min	K
CuZn	vhodný	150 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
přerušovaný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		