

HOLEX**Upínací trn typ AD, SK 30 krátký, Ø upnutí D1: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300050 8
GTIN	4045197674302
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

S otvorem pro čip Balluff/RFID.

Všechny stopky otryskané jemnými skleněnými perlami. Jakost vyvážení G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	50 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	8
Upínací Ø D ₁	8 mm
Vnější Ø D	28 mm
Upnutí	SK 30 krátký
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 18000 min ⁻¹

Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308765 30
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308760 30
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 30	308610 30
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308785 30
Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 8 mm	309900 8