

**Garant****Upínací trn typ ADB, SK 40 krátký, Ø upnutí D1: 20mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 300100 20     |
| GTIN           | 4045197282774 |
| Třída artiklu  | 31A           |

**Popis****Provedení:**

S otvorem pro čip Balluff/RFID.

**GARANT –**

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Jakost vyvážení G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

**Technický popis**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Náhradní upínací šroub č. 309900 | 20           |
| Upínací Ø D <sub>1</sub>         | 20 mm        |
| Délka vyložení rozměr A          | 63 mm        |
| Vnější Ø D                       | 52 mm        |
| Upnutí                           | SK 40 krátký |
| Norma                            | DIN 6359     |
| Norma pro upínání                | ISO 7388-1   |
| Tvar                             | ADB          |

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup> |
| Obvodová házivost               | ≤ 3 μm                            |
| Strategie obrábění              | HPC                               |
| Druh produktu                   | Upínací trn                       |

## Příslušenství

|  |            |
|--|------------|
| Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40                                       | 308615 40  |
| Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40  | 308650 40  |
| Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40                                      | 308630 40  |
| Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40   | 308760 40  |
| Tažný čep Hurco 45° s líčovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40                                   | 308802 40  |
| Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40   | 308600 40  |
| Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40                                      | 308625 40  |
| Tažný čepMazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M  | 308670 40M |
| Tažný čeputěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40  | 308610 40  |
| Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40   | 308765 40  |
| Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40   | 308605 40  |
| Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40   | 308795 40  |
| Speciální tažný čep bez vnitřního závituutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40                          | 308700 40  |
| Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40   | 308785 40  |
| Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a líčovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40                    | 308801 40  |
| Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40 | 308820 40  |
|  | 308740 40  |

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40

|   |           |
|---|-----------|
| Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40                                 | 308635 40 |
| Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40                                 | 308660 40 |
| Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40                          | 308620 40 |
| Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40           | 308806 40 |
| Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40 | 308830 40 |
| Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40                                    | 308640 40 |
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40                             | 308790 40 |
| Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 20 mm                    | 309900 20 |