

**Závitový soustružnický nůž pravý podobný DIN 282 (ISO 12), P20/K25, Stopka 4hran: 25mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 297155 25     |
| GTIN           | 4045197521439 |
| Třída artiklu  | 22E           |

**Popis****Provedení:**

**Tvrdokov** ocelové stopky s pevností 700 - 800 N/mm<sup>2</sup> a frézovanou, rovnou příložnou plochou. Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami. Volná fazetka destičky je vždy jemně broušena. Všechny soustružnické nože se dodávají s ostrými břity. Odolnost řezného klínu zvyšuje sražení břitu ručním bór-karbidovým brouškem. Velikost sražení břitu závisí na provozních podmínkách. Pro hrubování a přerušované řezy musí být břit bezpodmínečně sražen. Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

**Použití:**

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.

M20 pro obrábění nerezových ocelí.

**Pozor:**

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

**Technický popis**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Stopka 4hran   | 25 mm              |
| Celková délka  | 140 mm             |
| Řezný materiál | P20/K25            |
| Druh produktu  | Soustružnické nože |

