

**Garant****Upínací trn typ ADB, SK 40 A = 100, Ø upnutí D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300230 20
GTIN	4045197282972
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

S otvorem pro čip Balluff/RFID.

**GARANT –**

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Jakost vyvážení G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

**Technický popis**

Upínací Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	20
Vnější Ø D	52 mm
Upnutí	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>

Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

## Příslušenství

Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep Hurco 45° s líčovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a líčovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čeputěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čepMazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40

Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 20 mm	309900 20