


Garant
Držák upichovacího nože eco, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 20/4mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	273830 20/4
GTIN	4045197515995
Třída artiklu	21W

Popis
Provedení:

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Upozornění:

Prívod chladicího média možný pouze ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

Od šířky zápichu 6 mm se při t_{max} ($5 \times$ šířka zápichu) dostane druhý břit do styku s obrobkem. Může docházet ke vzniku rýh. Bezpečně bez rýh do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technický popis

Funkční šířka L_4	21,5 mm
Hloubka zápichu t_{max}	20 mm
Šroub	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Délka hlavy L_1	40,5 mm
Šířka zápichu w	4 mm
Celková délka L	99,5 mm
Řada	Eco
Šířka stopky b	20 mm
Způsob použití	pravý

Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínací šroub Typ 7	279815 7
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Upínací šroub Typ 6	279815 6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600