

Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/11mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261106 20/11
GTIN	4045197655486
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	SVHBR/L 2020K11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
Velikost stopky	20 mm
Velikost destiček	11 mm
Funkční šířka L ₄	25 mm
Délka hlavy L ₁	17 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Celková délka L	125 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500