

Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 20/11 mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261111 20/11
GTIN	4045197655844
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Funkční šířka L ₄ neutrální držáky	10 mm
Velikost destiček	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
Celková délka L neutrální držák	125 mm
Velikost stopky	20 mm
ISO kód držáku	SVVBN 2020K11
Nepodepřená délka L ₁ neutrální držáky	32 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	72,5 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500