

**Garant****Držák upichovacího nože eco, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 20/3Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273835 20/3L
GTIN	4045197612168
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita. 12,5×w (**hloubka zápichu do 37,5 mm**)

**Upozornění:**

Maximální  $\varnothing$  = omezený  $\varnothing$  obrobku z důvodu provedení.

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh.

V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670.

Prívod chladicího média možný pouze ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

**Technický popis**

Délka hlavy $L_1$	54 mm
Šroub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Funkční šířka $L_4$	21,5 mm
Hloubka zápichu $t_{\max}$	37,5 mm
Šířka zápichu w	3 mm
Celková délka L	113 mm
Řada	Eco

Maximální Ø	75 mm
Šířka stopky b	20 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Upínací šroub Typ 6	279815 6
---------------------	----------