

**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261106 20/16
GTIN	4045197655493
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Šroub pro podložku	269013 2
Délka hlavy L <sub>1</sub>	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1604..
ISO kód držáku	SVHBR/L 2020K16
Podložka	269005 8
Velikost destiček	16 mm
Velikost stopky	20 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
Celková délka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

**Příslušenství**

Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2	269028 2
Podložka Typ 8	269005 8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500