

Garant**Držák upichovacího nože eco, levý, Šířka stopky / zápichu w: 16/4mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273831 16/4 |
| GTIN | 4045197517272 |
| Třída artiklu | 21W |

Popis**Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Upozornění:

Prívod chladicího média možný pouze ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

Od šířky zápichu 6 mm se při t_{\max} ($5 \times$ šířka zápichu) dostane druhý břit do styku s obrobkem. Může docházet ke vzniku rýh. Bezpečně bez rýh do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technický popis

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Šroub | 279815 5 (TX25; 6 Nm) |
| Délka hlavy L_1 | 37,5 mm |
| Hloubka zápichu t_{\max} | 20 mm |
| Šířka zápichu w | 4 mm |
| Funkční šířka L_4 | 16 mm |
| Celková délka L | 84,5 mm |
| Řada | Eco |
| Šířka stopky b | 16 mm |
| Způsob použití | levý |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Vnitřní chlazení | ano |
| Možnost axiálního upichování | ne |
| Druh produktu | Soustružnický držák |

Příslušenství

| | |
|---|-------------|
| Upínací šroub Typ 5 | 279815 5 |
| Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm | 659874 50 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25 | 674248 TX25 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm | 659957 1600 |