

**Matice s okem, Závit Ø: M20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086477 M20
GTIN	2050001741837
Třída artiklu	08Y

Popis**Provedení:**

Vysokopevnostní šrouby s okem / matice s okem, červeně lakované.

Upozornění:

Šrouby a matice s oky nezatěžujte v úhlu 90° k ose šroubování!

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický popis

Hmotnost	0,86 kg
Závit Ø	M20
Celková výška F	90 mm
Vnitřní Ø A kroužku	50 mm
Ø C nákrůžku uložení	50 mm
Celková délka matice E	20 mm
Vnější Ø B kroužku	90 mm

Rozměr D	20 mm
Nosnost WLL SF 4:1	6 t
Druh produktu	Šroub s okem