

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 16/11 mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 261109 16/11 |
| GTIN | 4045197655790 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|--|----------------------------|
| Funkční šířka L ₄ | 20 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 22 |
| Velikost stopky | 16 mm |
| Délka hlavy L ₁ | 21,5 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | VB.. 1103.. |
| Velikost destiček | 11 mm |
| ISO kód držáku | SVJBR/L 1616H11 |
| Celková délka L | 100 mm |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Způsob použití | levý |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Úhel nastavení κ | 93 stupeň |
| Použití | Čelní soustružení |
| Použití | Podélné soustružení vnější |
| Druh produktu | Soustružnický držák |

Příslušenství

| | |
|--|------------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22 | 269028 22 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm | 659957 500 |