

Garant
Držák upichovacího nože eco, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 25/3Lmm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	273835 25/3L
GTIN	4045197612175
Třída artiklu	21W

Popis
Provedení:

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita. 12,5×w (**hloubka zápichu do 37,5 mm**)

Upozornění:

Maximální \varnothing = omezený \varnothing obrobku z důvodu provedení.

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh.

V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670.

Prívod chladicího média možný pouze ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

Technický popis

Funkční šířka L_4	26,5 mm
Šířka zápichu w	3 mm
Délka hlavy L_1	54 mm
Šroub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Hloubka zápichu t_{max}	37,5 mm
Celková délka L	125,5 mm
Řada	Eco

Maximální Ø	75 mm
Šířka stopky b	25 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínací šroub Typ 6	279815 6
---------------------	----------