

**Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261111 25/16
GTIN	4045197655875
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Funkční šířka L <sub>4</sub> neutrální držáky	12,5 mm
Šroub pro podložku	269013 2
Nepodepřená délka L <sub>1</sub> neutrální držáky	39 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
ISO kód držáku	SVVBN 2525M16
Velikost destiček	16 mm
Podložka	269005 8
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1604..
Celková délka L neutrální držák	150 mm
Velikost stopky	25 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	72,5 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

**Příslušenství**

Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2	269028 2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Podložka Typ 8	269005 8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500