

**Garant****Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261109 20/11
GTIN	4045197655806
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
ISO kód držáku	SVJBR/L 2020K11
Velikost destiček	11 mm
Velikost stopky	20 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	23 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Celková délka L	125 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500