

Garant**Držák upichovacího nože eco, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 25/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273830 25/6
GTIN	4045197531346
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Upozornění:

Prívod chladicího média možný pouze ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

Od šířky zápichu 6 mm se při t_{\max} ($5 \times$ šířka zápichu) dostane druhý břit do styku s obrobkem. Může docházet ke vzniku rýh. Bezpečně bez rýh do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technický popis

Délka hlavy L_1	40,5 mm
Hloubka zápichu t_{\max}	30 mm
Šroub	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Funkční šířka L_4	26,5 mm
Šířka zápichu w	6 mm
Celková délka L	112 mm
Řada	Eco
Šířka stopky b	25 mm
Způsob použití	pravý

Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínací šroub Typ 6	279815 6
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Upínací šroub Typ 7	279815 7
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600