

**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 16/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261107 16/11
GTIN	4045197655721
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
Délka hlavy L <sub>1</sub>	13 mm
ISO kód držáku	SVHBR/L 1616H11
Velikost stopky	16 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	20 mm
Velikost destiček	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Celková délka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500