


**Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261120 16/11
GTIN	4960664585557
Třída artiklu	25U

**Popis**
**Provedení:**

Aerodynamický kanálek na třísky pro zlepšené odvádění třísek, snížený sklon k vibracím, stabilní obrábění.

Vnitřní chlazení: ano

Stopka Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

ISO kód držák: A16Q SVUBR/L11

Rozhraní: 16 mm

Úhel nastavení κ: 93 stupeň

Vhodná vyměnitelná břitová destička: VB.. 1103..

Ø minimálního předvrtání D<sub>min</sub>: 20 mm

**Technický popis**

Rozhraní	16 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	16 mm
Velikost destiček	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
ISO kód držák	A16Q SVUBR/L11
Šroub pro vyměnitelné destičky	269022 6
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	20 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	65 mm
Celková délka L	180 mm
Výška upnutí L <sub>2</sub>	15 mm

Úhel nastavení k	93 stupeň
Stopka $\varnothing D_s$	16 mm
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Norma	DIN 8024
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

### Příslušenství

Upínací šroub	269409
Upínací šroub Typ 6	269022 6