

**Výhodné balení 5× vanadiové kombinované kleště, holé, s 2slož. rukojeťmi****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG6010 160
GTIN	4069515045186
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 64 HRC), vhodné též pro piano dráty. Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná.

Rozsah dodávky:

5× kombinované kleště č. 702995 vel. 160.

Technický popis

Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	2 mm
Celková délka	160 mm
Hodnoty při stříhu piano drátu do Ø	1,5 mm
Norma	DIN ISO 5746
Vlastnost čelistí	zevnitř ozubené
Rukojeť	Vícesložkové pouzdro

Technický list

Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 64 HRC), korpus kleští zápusťkově kovaný.
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	lesklá
Nejiskřící	ne
Druh produktu	Multifunkční kleště
USP1	5× vanadiové kombinované kleště, holé, s 2slož. rukojetmi

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG6010 160