



Výhodné balení 3× krimpovací kleště na dutinky



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG6020 10
GTIN	4069515045254
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

Rychloupínák s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.

Přesné **paralelní zalisování** se synchronně poháněnými lisovacími čelistmi. **Čtyřhranné krimpování** v souladu s DIN = optimální plochy kontaktů.

Rozsah dodávky:

3× krimpovací kleště na dutinky drátu č. 729456 vel. 10.

Technický popis

Celková délka	190 mm
Pro průřez vodiče	0,08 - 10 mm ²
Norma	DIN 46228
Druh produktu	Krimpovací kleště
USP1	3× krimpovací kleště na dutinky

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG6020 10