

**Výhodné balení 3× nůžky na plech Ideál s 2složkovou rukojetí****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG6026 260
GTIN	4069515045315
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Hlava nůžek zápusťkově kovaná, břity induktivně kalené. Přestavitelné šroubení, dvojitý pákový převod s integrovanou otevírací pružinou.

Mikroozubení. Hlava nůžek z **ušlechtilé oceli** (HRC 58 –60), ramena z ocelového plechu, niklovaná. 2složková rukojeť s měkkou vložkou šetrnou pro ruce. **Výkon ve stříhu:** Plechy do 1,8 mm; V2A plechy do 1,2mm.

Použití:

Pro průběžné rovné a tvarové stříhy.

Rozsah dodávky:

3× ideální nůžky na plech, stříhání vpravo č. 766042 vel. 260

Technický popis

Délka břitů	33 mm
Celková délka	260 mm
Způsob použití	Pravořezné
Druh produktu	Nůžky
USP1	3× nůžky na plech Ideál s 2složkovou rukojetí

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG6026 260
