



Kovový hadicový systém 1/2 palce, Typ: RD45



Údaje o objednávce

Artikové číslo	084411 RD45
GTIN	4037728070837
Třída artiklu	08J

Popis

Provedení:

Flexibilní hadicový systém chladicího média pro přesný přenos chladicího média a vzduchu. Díky výrobě z **vysoce kvalitní nerezové oceli** je hadicový systém také vhodný pro použití v oblastech a odvětvích s vysokými požadavky na odolnost proti korozi a hygienu. Nejkomplexnější systém na trhu s celkem 4 velikostmi systému. Kompatibilní se všemi běžnými systémy nosičů nástrojů.

Kovové kloubové hadice jsou navíc předjištěné, tzn. že hadice na chladicí médium drží svou polohu i v nezašroubovaném stavu. Díky provedení z nerezové oceli dosahují komponenty mnohem delší životnosti a lze je použít i **při vysokém tlaku až 50 barů. Kulatá tryska s úhlovým výstupem 45°** na bodové chlazení – matice č. 084411 vel. K upevnění je vyžadováno označení M.

- **Jednotlivé komponenty velikosti systému 2 = 1/2 palce**
- **Modulární zásuvný systém**
- **Lze použít až do vysokého tlaku 50 barů.**
- **vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli.**

Upozornění:

Vel. SET-1 až SET-4 jsou předmontovaná kompletní vedení pro přímé připojení. Všechny velikosti systému (0-3) se všemi přidruženými jednotlivými komponenty, například spojovacími kusy, adaptéry nebo tryskami, jsou k dispozici na poptávku.

Technický popis

Druh produktu	Systém chlazení
---------------	-----------------

