

Garant**Upínací trn typ ADB s čelními chladicími tryskami, SK 40 A = 100, Ø upnutí D1: 18mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 300235 18 |
| GTIN | 4045197463371 |
| Třída artiklu | 31A |

Popis**Provedení:**

S otvorem pro čip Balluff/RFID.

GARANT –

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Jakost vyvážení G 2,5 / 25000 min⁻¹.

S uzavíratelnými chladicími kanály.**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Upínací Ø D ₁ | 18 mm |
| Délka vyložení rozměr A | 100 mm |
| Náhradní upínací šroub č. 309900 | 16 |
| Vnější Ø D | 50 mm |
| Upnutí | SK 40 A = 100 |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma pro upínání | ISO 7388-1 |
| Tvar | ADB |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Otvor chladicího kanálu | Zamykatelné |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 μm |
| Strategie obrábění | HPC |
| Druh produktu | Upínací trn |

Příslušenství

| | |
|---|------------|
| Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308760 40 |
| Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40 | 308640 40 |
| Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308801 40 |
| Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40 | 308620 40 |
| Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40 | 308820 40 |
| Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308790 40 |
| Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308765 40 |
| Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308635 40 |
| Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40 | 308830 40 |
| Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40 | 308615 40 |
| Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308660 40 |
| Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308802 40 |
| Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M | 308670 40M |
| Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308785 40 |
| Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40 | 308610 40 |
| Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308795 40 |
| Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308700 40 |

| | |
|--|-----------|
| Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40 | 308605 40 |
| Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40 | 308625 40 |
| Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40 | 308630 40 |
| Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40 | 308650 40 |
| Tažný čep Hurco 90° s lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308806 40 |
| Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40 | 308600 40 |
| Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40 | 308740 40 |
| Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 16 mm | 309900 16 |