

**Šroub s okem, Závit Ø: M24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086472 M24
GTIN	2050001741790
Třída artiklu	08Y

Popis**Provedení:**

Vysokopevnostní šrouby s okem / matice s okem, červeně lakované.

Upozornění:

Šrouby a matice s oky nezatěžujte v úhlu 90° k ose šroubování!

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický popis

Ø C nákrůžku uložení	50 mm
Vnitřní Ø A kroužku	50 mm
Celková výška F	90 mm
Celková délka matice E	20 mm
Hmotnost	0,9 kg
Vnější Ø B kroužku	90 mm
Závit Ø	M24

Délka závitu	36 mm
Rozměr D	20 mm
Nosnost WLL SF 4:1	8 t
Druh produktu	Šroub s okem