

**VBMT 110304, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261174 CA510
GTIN	4960664699797
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	140 - 450 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Lamač třísek	HQ
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	CA510
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110304
Počet výměn/řezání	2

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení