

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261130 16/11
GTIN	4045197656094
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	A16Q SVQBR/L11
Velikost destiček	11 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	21 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Délka hlavy L_1	16,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
Středové přesazení L_3	11 mm
Celková délka L	180 mm
Upínací výška L_2	15,5 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500