

Garant**45° soustružnická a fazetovací vložka vnitřní pravá, L1 = 15 mm, Ø Dmin: 5,2 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270396 5,2
GTIN	4045197588746
Třída artiklu	21I

Popis**Použití:**

Pro držáky břitů č. 270200 – 270204.

Stopka Ø d: 5 mm

Vzdálenost špice od kraje L₃: 2,45 mm

Maximální hloubka řezu t_{max}: 0,95 mm

Rádus R: 0,2 mm

Technický popis

Vzdálenost špice od kraje L ₃	2,45 mm
Stopka Ø d	5 mm
Ø minimální D _{min}	5,2 mm
Maximální hloubka řezu t _{max}	0,95 mm
Délka vyložení L ₁	20 mm
Rádus R	0,2 mm
Atribut názvu produktu	L ₁ = 15 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení