

Garant**Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261130 20/11
GTIN	4045197656100
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
ISO kód držáku	A20R SVQBR/L11
Středové přesazení L_3	13 mm
Velikost destiček	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Délka hlavy L_1	20,5 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L_2	19 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtačací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500