

Garant

**Závitořezná vložka plný profil 60° vnitřní levá, L1 = 16 mm, Ø Dmin /
stoupání: 4,4/0,5 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270410 4,4/0,5
GTIN	4045197467539
Třída artiklu	21I

Popis**Použití:**

Pro držáky břitů č. 270200 – 270204.

Druh závitu: MF

Druh závitu: MF

Toleranční třída: DIN 13 6H

Stopka Ø d: 4 mm

Vzdálenost špice od kraje L₃: 1,9 mm

Čelní vzdálenost závitových hrotů Y: 0,4 mm

Minimální přísuv h_{min}: 0,29 mm

Technický popis

Ø minimální D _{min}	4,4 mm
Stopka Ø d	4 mm
Minimální přísuv h _{min}	0,29 mm
Čelní vzdálenost závitových hrotů Y	0,4 mm
Toleranční třída	DIN 13 6H
Vzdálenost špice od kraje L ₃	1,9 mm
Délka vyložení L ₁	16 mm
Atribut názvu produktu	L ₁ = 16 mm
Vrcholový úhel	60 stupeň
Druh závitu	M

Druh závitu	M-LH
Druh závitu	MF-LH
Druh závitu	MF
Druh produktu	Závitořezná vložka