

**Garant****Upínací trn typ ADB, SK 40 A = 130, Ø upnutí D1: 6mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	300270 6
GTIN	4045197282989
Třída artiklu	31A

## Popis

**Provedení:**

S otvorem pro čip Balluff/RFID.

**GARANT –**

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Jakost vyvážení G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

## Technický popis

Délka vyložení rozměr A	130 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	6
Upínací Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Vnější Ø D	25 mm
Upnutí	SK 40 A = 130
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>

Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

## Příslušenství

Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep Hurco 90° s lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závituutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep Hurco 45° s lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 6 mm	309900 6