

**Garant**

**Závitožezná vložka plný profil 60° vnitřní levá, L<sub>1</sub> = 16 mm, Ø D<sub>min</sub> /  
stoupání: 8,3/1,5 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270410 8,3/1,5
GTIN	4045197467645
Třída artiklu	21I

**Popis****Použití:**

Pro držáky břitů č. 270200 – 270204.

Druh závitu: MF

Druh závitu: MF

Toleranční třída: DIN 13 6H

Stopka Ø d: 6 mm

Vzdálenost špice od kraje L<sub>3</sub>: 2,9 mm

Čelní vzdálenost závitových hrotů Y: 1 mm

Minimální přísuv h<sub>min</sub>: 0,87 mm

**Technický popis**

Toleranční třída	DIN 13 6H
Čelní vzdálenost závitových hrotů Y	1 mm
Minimální přísuv h <sub>min</sub>	0,87 mm
Vzdálenost špice od kraje L <sub>3</sub>	2,9 mm
Stopka Ø d	6 mm
Ø minimální D <sub>min</sub>	8,3 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	16 mm
Atribut názvu produktu	L <sub>1</sub> = 16 mm
Vrcholový úhel	60 stupeň
Druh závitu	M

Druh závitu	M-LH
Druh závitu	MF-LH
Druh závitu	MF
Druh produktu	Závitořezná vložka