

**Matice s okem, Závít Ø: M24****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 086477 M24 |
| GTIN | 2050001741844 |
| Třída artiklu | 08Y |

Popis**Provedení:**

Vysokopevnostní šrouby s okem / matice s okem, červeně lakované.

Upozornění:

Šrouby a matice s oky nezatěžujte v úhlu 90° k ose šroubování!

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický popis

| | |
|------------------------|--------|
| Celková délka matice E | 20 mm |
| Vnější Ø B kroužku | 90 mm |
| Vnitřní Ø A kroužku | 50 mm |
| Hmotnost | 0,9 kg |
| Ø C nákrůžku uložení | 50 mm |
| Celková výška F | 90 mm |
| Závít Ø | M24 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Rozměr D | 20 mm |
| Nosnost WLL SF 4:1 | 8 t |
| Druh produktu | Šroub s okem |