

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VBMT 160404, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261152 HB7415
GTIN	4045197672575
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hlavní způsob použití	S
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 70 m/min
Posuv f	0,1 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový radius	0,4 mm
Lamač třísek	TIS
Řezný materiál	HB7415
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160404

Technický list

Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení