

Garant**Axiální zapichovací vložka vnitřní pravá, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W: 6,2/3mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270360 6,2/3
GTIN	4045197467256
Třída artiklu	21I

Popis

Použití:

Pro držáky břitů č. 270200 – 270204.

Technický popis

Vzdálenost hrotu od kraje L ₃	2,95 mm
Minimální Ø D _{min}	6,2 mm
Ø stopky d	6 mm
Maximální hloubka řezu t _{max}	6 mm
Rádus R	0,1 mm
Délka vyložení L ₁	15 mm
Atribut názvu produktu	L ₁ = 15 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	250 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	200 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	200 m/min	N

Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	30 m/min	S
GG(G)	vhodný	90 m/min	K
CuZn	vhodný	150 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
přerušovaný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		