


**Garant****Destička s plným profilem 60° vnější pravá, HB7125, Stoupání: 1,5mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	270704 1,5
GTIN	4045197453068
Třída artiklu	21J

## Popis

**Provedení:****Destička s plným profilem 60°** pro vnější závit dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6g.

## Technický popis

Řezný materiál	TK
Stoupání závitu	1,5 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní / vnější použití	vnější
Profil vyměnitelné břitové destičky	Plný profil
Typ	HB7125
Toleranční třída	DIN 13 6g
Druh závitu	M
Druh závitu	MF
Druh závitu	M-LH

Druh závitu	MF-LH
Vrcholový úhel	60 stupeň
Tloušťka	3,6 mm
Velikost destičky L	16 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60 m/min	S
kontinuální	vhodný		
nepřerušovaný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		