

**Šroub s okem, Závít Ø: M30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086472 M30
GTIN	2050001741806
Třída artiklu	08Y

Popis**Provedení:**

Vysokopevnostní šrouby s okem / matice s okem, červeně lakované.

Upozornění:

Šrouby a matice s oky nezatěžujte v úhlu 90° k ose šroubování!

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický popis

Celková délka matice E	24 mm
Vnější Ø B kroužku	108 mm
Závít Ø	M30
Ø C nákrůžku uložení	65 mm
Vnitřní Ø A kroužku	60 mm
Celková výška F	109 mm
Hmotnost	1,7 kg

Délka závitu	45 mm
Rozměr D	24 mm
Nosnost WLL SF 4:1	12 t
Druh produktu	Šroub s okem