

Garant

Závitořezná vložka Micro, plný profil 60°, vnitřní, pravá, L1 = 16 mm, Ø Dmin / stoupání: 5,4/0,5mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270400 5,4/0,5
GTIN	4045197467478
Třída artiklu	21I

Popis**Použití:**

Pro držáky břitů č. 270200 – 270204.

Technický popis

Ø stopky d	6 mm
Toleranční třída	DIN 13 6H
Minimální přířuv h_{min}	0,29 mm
Čelní vzdálenost závitových hrotů Y	0,4 mm
Vzdálenost hrotu od kraje L_3	1,9 mm
Minimální Ø D_{min}	5,4 mm
Řada	Micro
Délka vyložení L_1	16 mm
Atribut názvu produktu	$L_1 = 16$ mm
Vrcholový úhel	60 stupeň
Druh závitu	M
Druh závitu	MF
Druh produktu	Závitořezná vložka

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	200 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	200 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	150 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	30 m/min	S
GG(G)	vhodný	90 m/min	K
CuZn	vhodný	150 m/min	N
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		