

Garant**Vyvrtačací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261131 25/16
GTIN	4045197653666
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L ₃	17 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Ø minimálního předvrtání D _{min}	32 mm
ISO kód držáku	A25R SVQBR/L16
Délka hlavy L ₁	40 mm
Velikost destiček	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1604..
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L ₂	23 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtačací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500