


**Garant**

**Cenově výhodné balení – TK vrták GARANT Uni Hero s válcovou stopkou DIN 6535 HA, 5 ks**



## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG1255 9,7    |
| GTIN           | 4067263106562 |
| Třída artiklu  | GGN           |

## Popis

### Provedení:

**Maximální univerzálnost a hospodárnost** v jednom nástroji. **Robustní provedení nástroje** a **konvexně konkávní zakřivení řezné hrany** pro optimální stabilitu nástroje a vlastnosti při lámání třísek v široké škále materiálů. **Speciální geometrie prostoru pro třísky** a **leštěný prostor třísky** pro ideální odvádění třísek s nejvyšší procesní spolehlivostí. **Ultra hladký povlak TiAlSiN s vysokým výkonem** pro efektivní snížení míry opotřebení a tvorby nárůstků na břitě. **Jako číslo: 123020.**

Tvar HB k dodání za stejnou cenu s č. GG1258.

### Upozornění:

Délka drážky pro třísky  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Položky s cenou v závorce: Odlišná dodací lhůta a minimální objednávané množství 3 ks.

## Technický popis

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Norma                                    | Výrobní norma |
| Celková délka L                          | 142 mm        |
| Posuv f v oceli < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,19 mm/ot,   |

## Technický list

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>                         | 9,7 mm             |
| Počet břitů Z                                      | 2                  |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                            | 10 mm              |
| Délka drážky pro třísky L <sub>c</sub>             | 95 mm              |
| Obsah                                              | 5"                 |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L <sub>2</sub> | 80,5 mm            |
| Tolerance jmenovitý Ø                              | h7                 |
| Povlak                                             | TiAlSiN            |
| Řezný materiál                                     | TK                 |
| Provedení                                          | 8×D                |
| Vrcholový úhel                                     | 140 stupeň         |
| Stopka                                             | DIN 6535 HA s h6   |
| Vnitřní chlazení                                   | Ano, při 25 barech |
| Strategie obrábění                                 | HPC                |
| Semi-standardní                                    | ano                |
| Barevný kroužek                                    | oranžová           |
| Druh produktu                                      | Spirálový vrták    |

## Údaje o uživateli

|                               | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník, plasty                | omezené použití | 140 m/min      | N       |
| Hliník (krátké třísky)        | vhodný          | 150 m/min      | N       |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 120 m/min      | P       |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 115 m/min      | P       |
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný          | 110 m/min      | P       |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 80 m/min       | P       |
| Ocel < 1400 N/mm              | vhodný          | 70 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 65 m/min       | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 60 m/min       | M       |

## Technický list

|                            |                 |          |   |
|----------------------------|-----------------|----------|---|
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 35 m/min | S |
| GG(G)                      | vhodný          | 95 m/min | K |
| Uni                        | vhodný          |          |   |
| mokrý max.                 | vhodný          |          |   |
| mokrý min.                 | vhodný          |          |   |
| Vzduch                     | omezené použití |          |   |

### Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG1255 9,7