

**Garant**

**Závitořezná vložka Micro, plný profil 60°, vnitřní, pravá, L1 = 16 mm, Ø Dmin / stoupání: 3,2/0,7mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270400 3,2/0,7
GTIN	4045197467416
Třída artiklu	211

**Popis****Použití:**

Pro držáky břitů č. 270200 – 270204.

**Technický popis**

Vzdálenost hrotu od kraje L <sub>3</sub>	0,9 mm
Minimální Ø D <sub>min</sub>	3,2 mm
Ø stopky d	4 mm
Čelní vzdálenost závitových hrotů Y	0,5 mm
Toleranční třída	DIN 13 6H
Minimální přísuv h <sub>min</sub>	0,41 mm
Řada	Micro
Délka vyložení L <sub>1</sub>	16 mm
Atribut názvu produktu	L <sub>1</sub> = 16 mm
Vrcholový úhel	60 stupeň
Druh závitu	M
Druh závitu	MF
Druh produktu	Závitořezná vložka

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	200 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	200 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	150 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	30 m/min	S
GG(G)	vhodný	90 m/min	K
CuZn	vhodný	150 m/min	N
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		