

**Garant**

**Závitořezná vložka plný profil 60° vnitřní levá, L1 = 16 mm, Ø Dmin /  
stoupání: 5,6/0,75 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270410 5,6/0,75
GTIN	4045197467614
Třída artiklu	21I

**Popis****Použití:**

Pro držáky břitů č. 270200 – 270204.

Druh závitu: MF

Druh závitu: MF

Toleranční třída: DIN 13 6H

Stopka Ø d: 6 mm

Vzdálenost špice od kraje L<sub>3</sub>: 1,9 mm

Čelní vzdálenost závitových hrotů Y: 0,6 mm

Minimální přísuv h<sub>min</sub>: 0,43 mm

**Technický popis**

Stopka Ø d	6 mm
Minimální přísuv h <sub>min</sub>	0,43 mm
Toleranční třída	DIN 13 6H
Vzdálenost špice od kraje L <sub>3</sub>	1,9 mm
Ø minimální D <sub>min</sub>	5,6 mm
Čelní vzdálenost závitových hrotů Y	0,6 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	16 mm
Atribut názvu produktu	L <sub>1</sub> = 16 mm
Vrcholový úhel	60 stupeň
Druh závitu	M

Druh závitu	M-LH
Druh závitu	MF-LH
Druh závitu	MF
Druh produktu	Závitořezná vložka