

**Garant****Soustružnický držák eco, levý, Šířka stopky b: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273846 25
GTIN	4045197517487
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

Systémový soustružnický držák GARANT eco s vnitřním přívodem chladicího média ke břitě.

**Vhodné pro:**

Držáky destiček č. 273880 a 273890.

**Rozsah dodávky:**

Včetně montážních šroubů.

**Upozornění:**

Přívod chladicí kapaliny možný pouze ve spojení se systémovým upnutím GARANT eco č. **317900 – 319886** a s držáky břitů GARANT č. **273880 – 273891**. V závislosti na upínacích podmínkách a materiálu snižte technologické hodnoty o 30 až 50 %.

Vnitřní chlazení: ano

Délka hlavy L<sub>1</sub>: 20,5 mm

Celková délka L: 109 mm

Šroub: 279815 9

**Technický popis**

Šířka stopky b	25 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	20,5 mm
Šroub	279815 9
Celková délka L	109 mm
Řada	Eco

Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držák

## Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Upínací šroub Typ 9	279815 9
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Upínací šroub	279910