

**VBMT 160408, Typ: CA6525****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261184 CA6525
GTIN	4960664492367
Třída artiklu	25E

Popis

VBMT 160408 CA6525 Druh: CA6525

Lamač třísek: HQ

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mmPosuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 140 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 140 m/min
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	HQ
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Druh	CA6525

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VBMT 160408
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení