

Garant**Vyvrtávací tyč eco, pravá, Ø DS: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273850 32
GTIN	4045197517500
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Systémový soustružnický držák GARANT eco s vnitřním přívodem chladicího média ke břitě.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 273886.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Upozornění:

Přívod chladicí kapaliny možný pouze ve spojení se systémovým upnutím GARANT eco č. **317900 – 319886** a s držáky břitů GARANT č. **273880 – 273891**. V závislosti na upínacích podmínkách a materiálu snižte technologické hodnoty o 30 až 50 %.

Vnitřní chlazení: ano

Ø stopky D_s: 32 mm

Středové přesazení L₃: 18,5 mm

Celková délka L: 250 mm

Šroub: 279815 9

Technický popis

Šroub	279815 9
Středové přesazení L ₃	18,5 mm
Celková délka L	250 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Řada	Eco
Způsob použití	pravá

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Upínací šroub	279910
Upínací šroub Typ 9	279815 9
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500