

HOLEX®**Upínací trn typ AD, SK 50 krátký, Ø upnutí D1: 12 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	300300 12
GTIN	4045197144027
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

S otvorem Balluffchip.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806. Upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830.

Norma: DIN 6359

Norma pro upínání: DIN 69871

Norma pro upínání: ISO 7388-1

Tvar: AD

Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min⁻¹

Obvodová házivost: ≤ 3 μm

Délka vyložení rozměr A: 63 mm

Vnější Ø D: 42 mm

Náhradní upínací šroub 309900: 12

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	63 mm
upnutí Ø D ₁	12 mm
Náhradní upínací šroub 309900	12

Vnější Ø D	42 mm
Upnutí	SK 50 krátký
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	DIN 69871
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HPC

Příslušenství

Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 50 SK	308812 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Upínací klíč pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 50 SK	308820 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Upínací klíč pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 50 SK	308830 50
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50

Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 50 SK	308810 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308700 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50