

**Garant****VB.T 110304, Typ: HB7310**

## Údaje o objedávce

Artikové číslo	261224 HB7310
GTIN	4045197696243
Třída artiklu	21G

## Popis

VB.T 110304 HB7310 Druh: HB7310

Lamač třísek: AM

Tolerance: G

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,1 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 350 - 600 m/min

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	350 - 600 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	N
Lamač třísek	AM

Druh	HB7310
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VBGT 110304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení