

Garant

Vyměnitelná břitová destička VCMT na dokončovací práce 30 kusů, HB7020-2, Velikost: 160408



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2865 160408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Tolerance	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 400 mm/min
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Obsah	261374 HB7020-2
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160408
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm

Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2865 160408